

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SR 7858.100 Svingramme, stor, med panel

Stat: 30.05.2026 (Kilde: [rittal.com/no-no](http://rittal.com/no-no))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SR 7858.100 - Svingramme, stor, med panel for TS, VX SE, 800 mm brede skap

For 800 mm brede skap, 22-45 HE, med paneler, for montering av 19" (482,6 mm)-monteringskomponenter.

## Funksjoner

Art.nr	SR 7858.100
Utførelse	Utførelse for tung last, 19"-nivå på siden
Produktbeskrivelse	For montering av 482,6 mm (19")-innbyggingskomponenter.
Materiale	Stålplate
Overflate	Ramme: forsinket Paneler: lakkert
Farge	RAL 7035
Leveringsomfang	Inkl. låsestang med splittlåsinnsetts Materiale for montering Inkl. Som monteringssett, for skaphøyde 2000 mm
Åpningsvinkel	130°
Montasjetips	Avhengig av utmonterings situasjon er TS systemchassis 23 x 73 mm eller TS systemchassis 17 x 73 mm nødvendig
Henvisning	For ytterligere utbyggingsmuligheter, se "Teknikk i detalj" På skap med doble dører TS, SE med høyde 1800 mm eller 2200 mm må den nest minste svingrammen bygges inn pga. kollisjon med låsen
Belastning (statisk)	350 kg
Passer for	Kapslingstype: TS VX SE Bredde: = 800 mm Høyde: = 2.000 mm
Høydeenheter	40 HE

# Funksjoner

Passer for kapslingstype	TS VX SE
Pakkeenhet	1 stk.
Nettovekt	24,757 kg
Bruttovekt	26,06 kg
Tolltariffnummer	94039910
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261
Produktbeskrivelse	DK Svingrammer, for BH: 800x2000 mm, 40 HE, utførelse for tung last, 482.6 mm 19"-nivå på siden, 130° hengsel, for TS, SE