


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 8100.741

Montasjehassis 23 x 64 mm

Stat: 07.07.2026 (Kilde: rittal.com/no-no)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE



SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 8100.741 - Montasjechassis 23 x 64 mm for VX, VX SE

For variabel og individuell innvendig utbygging av skaprammen på det innvendige montasjenivået.



Funksjoner

| | |
|----------------------|--|
| Art.nr | VX 8100.741 |
| Produktbeskrivelse | For variabel og individuell innvendig utbygging av skaprammen på det innvendige montasjenivået. Montasje i flukt med skaprammen. Takket være ekstra montasjeholdere kan den også brukes på allerede montert montasjeplate og forberedt for individuelle avkortinger. |
| Fordeler | Systemhull på alle fire sider Hull oppe og nede for burmuttere for feste av egne komponenter med metriske skruer |
| Materiale | Stålplate |
| Overflate | Forsinket |
| Leveringsomfang | 2 montasjechassis 4 montasjeholdere Inkl. festemateriell |
| Monteringsmuligheter | I VX på det innvendige montasjenivået på skappprofilen VX I VX SE på vertikal skappprofil i kombinasjon med adapterskinne VX Mellom to chassis under hverandre på det indre montasjenivået |

Funksjoner

| | |
|-------------------------|---|
| Passer for | Kapslingstype: VX VX SE Bredde/dybde: 500 mm |
| Pakkeenhet | 2 stk. |
| Nettovekt | 0,6 kg |
| Bruttovekt | 1,26 kg |
| PCF/VE (Cradle-to-Gate) | 5,45 |
| Tolltariffnummer | 73269098 |
| ETIM 9 | EC002620 |
| ECLASS 8.0 | 27189234 |
| Produktbeskrivelse | VX punched section without mounting flange 23 x 64 mm, for W/D: 500 mm |

Godkjenninger

| | |
|--------------|-----------------|
| Forklaringer | PCF-declaration |
|--------------|-----------------|