

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TS 8601.450

Stag

Stat: 25.06.2026 (Kilde: rittal.com/no-no)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TS 8601.450 - Stag for VX, TS, VX SE, TP, PC, IW, Chiller Blue e+

For å øke stabiliteten står traversen foran og bak 138 mm over skapets bunnramme.



Funksjoner

| | |
|----------------------|--|
| Art.nr | TS 8601.450 |
| Produktbeskrivelse | For å øke stabiliteten står traversen foran og bak 138 mm over skapets bunnramme. For de dypere skapene kan den bakre delen trekkes ut og skrues fast igjen. For fastskruing på bunn og skap med montasjeåpning på siden, foran og bak. Trinser og nivåføtter kan festes på de påsveisede mutrene M12. |
| Fordeler | For å øke stabiliteten Kan stilles inn på kapslingsdybden |
| Materiale | Stålplate |
| Overflate | Lakkert |
| Farge | RAL 7015 |
| Leveringsomfang | 1 tverrstag venstre 1 tverrstag høyre |
| Monteringsmuligheter | For fastskruing på bunn og skap med montasjeåpning på siden, foran og bak For Chiller Blue e+ kan traversen brukes som sokkelement |
| Henvisning | Sørg for tilstrekkelig stabilitet og veltebeskyttelse |
| Dimensjoner | Høyde: 70 mm |

Funksjoner

| | |
|--------------------------------|--|
| Passer for | Kapslingstype: VX TS VX SE TP PC IW Dybde: = 400 mm = 500 mm |
| Egnet for dybde | 400 mm 500 mm |
| Pakkeenhet | 1 stk. |
| Nettovekt | 7,483 kg |
| Bruttovekt | 7,66 kg |
| PCF/VE (Cradle-to-Gate) | 30,1 kg CO2 eq (Cat B) |
| Merknad som gjelder PCF-klasse | Kategori B: PCF-verdi (Cradle-to-Gate) omtrentlig beregnet på grunnlag av produktets vekt og selvdeklart |
| Tolltariffnummer | 73269098 |
| ETIM 9 | EC000721 |
| ECLASS 8.0 | 27182003 |
| Produktbeskrivelse | TS travers justerbar, for T: 400/500 mm |