

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 8617.520 Delmontasjeplater

Stat: 23.05.2026 (Kilde: rittal.com/no-no)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 8617.520 - Delmontasjeplater for VX, VX SE, PC, IW

For feste av ekstra komponenter i apparatskapet. Delmontasjeplater kan brukes svært fleksibelt, og utgjør dermed en plattform for mange forskjellige anvendelser.

Funksjoner

Art.nr	VX 8617.520
Produktbeskrivelse	For feste av ekstra komponenter i apparatskapet. Delmontasjeplater kan brukes svært fleksibelt, og utgjør dermed en plattform for mange forskjellige anvendelser
Materiale	Stålplate, 2,5 mm
Overflate	Forsinket
Leveringsomfang	Inkl. festemateriell
Passer til dørbredde	600 mm
Monteringsmuligheter	Monteringen kan enten utføres stående som vertikal montasjeplate eller liggende flatt som horisontal bunn Festes direkte på skappprofilen Hvis påbygget er trukket fram, skjer festing med systemchassis på vilkårlig monteringsnivå i skapet. For montering av delmontasjeplater i flere nivåer bak hverandre kan delmontasjeplatene svinges for rask tilgang til de nivåene som ligger bak, med hengselfeste.
Henvisning	For montering i VX SE, PC, IW trenger man adapterskinne VX
Dimensjoner	Bredde: 500 mm Dybde: 400 mm
Passer for kapslingstype	VX VX SE PC
Passer for	Kapslingstype: VX VX SE PC Bredde: = 600 mm Dybde: = 500 mm = 600 mm

Funksjoner

Pakkeenhet	1 stk.
Nettovekt	4,95 kg
Bruttovekt	5,66 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	21,6 kg CO2 eq (Cat B)
Merknad som gjelder PCF-klasse	Kategori B: PCF-verdi (Cradle-to-Gate) omtrentlig beregnet på grunnlag av produktets vekt og selvdeklart
Tolltariffnummer	94039910
ETIM 9	EC000213
ECLASS 8.0	27409216
Produktbeskrivelse	VX delmontasjeplate, mål: 500x400 mm