

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4050.082

Strømskinnestrammer

Stat: 14.03.2026 (Kilde: rittal.com/no-no)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4050.082 - Strømskinnestrammer

For enkel oppspenning av kobberskinner/samleskinner i Perforex bearbeidingscenter BC og Perforex Milling Terminal MT.



Funksjoner

Art.nr	AS 4050.082
Utførelse	Samtidig klemming av tre korte kobberskinner og materialtykkelser 5 mm eller 10 mm
Produktbeskrivelse	Strømskinnestrammer for Perforex bearbeidingscenter BC og Perforex Milling Terminal MT for enkel bearbeiding av kobberskinner. Egnet til boring og gjengeskjæring.
Bearbeidbar lengde ved 5 mm tykkelse	150 - 300 mm
Bearbeidbar høyde (maks.)	30 - 120 mm
Bearbeidbar lengde ved 10 mm tykkelse	150 - 1.000 mm
Simultan_Clamping of 3 copper bars	Ja
Pakker for best.nr.	4050.101 4055.911 4055.912
Pakkeenhet	2 stk.
Tolltariffnummer	84669360
ETIM 9	EC003010
ETIM 8	EC003010

Funksjoner

ECLASS 8.0

36609190

Produktbeskrivelse

AS Power rail support, For easy clamping and machining of busbars., - 3 clamping positions, - L (5 mm) = 150 - 300 mm, - L (10 mm) = 150 - 1000 mm