

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## AS 4050.300 Montasjebord

Stat: 03.07.2026 (Kilde: rittal.com/no-no)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AS 4050.300 - Montasjebord

Montasjebordene er mobile bord hvor hellingen kan justeres, og hvor, avhengig av type, også høyden kan justeres, og som brukes for montering av montasjeplater og kapslinger.



## Funksjoner

Art.nr	AS 4050.300
Utførelse	300 ENH (helling og høyde kan justeres elektrisk)
Produktbeskrivelse	Montasjebordene er mobile bord hvor hellingen kan justeres, og hvor, avhengig av type, også høyden kan justeres, og som brukes for montering av montasjeplater og kapslinger.
Fordeler	Muliggjør arbeid som er ergonomisk og skåner ryggen Kan plasseres separat i verkstedet, da de er uavhengig av strømmettet Minimalt plassbehov ved ikke bruk Enkel håndtering gjennom fire trinser inkl. totalfestefunksjon Variabelt feste av montasjeplater ved hjelp av hurtigfeste
Tekniske data	Hellingen kan justeres ca. 0 – 80°
Leveringsomfang	Montasjebord 1 pk. strammeenhet, nede 1 klempakning, topp Lader Batteri
Henvisning	Med montasjebord-utvidelsen kan du oppnå en maks. mulig bearbeidingsflate på 1900 x 1900 mm. For USA, Canada, Sentral- og Sør-Amerika og Japan kreves i tillegg flerspenningsstrømpakken 4050.219 og tilkoblingsadapteren 4050.222

# Funksjoner

---

Maskindimensjoner	Bredde: 1.400 mm Dybde: 1.250 mm
Dimensions support surface max.	Bredde: 1.110 mm Høyde: 1.900 mm
Dimensions support surface min.	Bredde: 1.110 mm Høyde: 1.230 mm
Bærelast	300 kg
Arbeidshøyde	Working height (min.): 80 cm Working height (max.): 110 cm
Pakkeenhet	1 stk.
Nettovekt	230 kg
Bruttovekt	250 kg
Tolltariffnummer	84279000
ETIM 9	EC002224
ETIM 8	EC002224
ECLASS 8.0	36659090
Produktbeskrivelse	Assembly frame 300 ENH

---

# Godkjenninger

---

Forklaringer	Samsvarserklæring
--------------	-------------------