

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4050.318

Gjengeskjærealternativ

Stat: 10.06.2026 (Kilde: rittal.com/no-no)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4050.318 - Gjengeskjærealternativ for Perforex LC 3030

Gjengeskjærealternativ for Perforex lasersenter LC med gjengebor inkl. spennenheter for M3 – M10.



Funksjoner

Art.nr	AS 4050.318
Utførelse	Medløpende verktøymagasin med 6 magasinplasser Verktøyfeste Ekstra drivenhet
Produktbeskrivelse	Gjengeskjære alternativ for å lage gjengehull med Perforex lasermaskin LC.
Fordeler	Bearbeiding av prosjekter med gjengehull er mulig Hurtig, automatisk omkobling fra laserfunksjon til gjengeskjærefunksjon ved å feste et ekstra bearbeidingshode
Leveringsomfang	Gjengebor Inkl. spennenheter for M3 – M10
Bearbeidbar høyde (maks.)	600 mm
Materialtykkelse	5 mm
Pakker for best.nr.	4050330
Pakkeenhet	1 stk.
Nettovekt	78 kg
Bruttovekt	78 kg
Tolltariffnummer	84669360

Funksjoner

ECLASS 8.0

36600890

Produktbeskrivelse

AS Tapping unit LC 3015/3030, Tapping option for Perforex Lasercenter LC, - Including equipped Tool holders M3 - M10., - Tool magazine with 6 slots., - SK30 Tool holder.