

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



PC 8800.900

Apparathyller, fast montering

Stat: 26.06.2026 (Kilde: [rittal.com/no-no](https://www.rittal.com/no-no))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



PC 8800.900 - Apparathyller, fast montering for TS, VX SE, PC, IW, klargjort for vifteutvidelsessett

For direkte montering på den vertikale skappprofilen. Hektes meget enkelt på med 4 skruer og festes.

Funksjoner

Art.nr	PC 8800.900
Produktbeskrivelse	Hektes meget enkelt på med 4 skruer og festes.
Materiale	Stålplate
Farge	RAL 7015
Leveringsomfang	Inkl. festemateriell
Monteringsmuligheter	På den vertikale TS, VX SE skappprofilen
Belastning	40 kg flatelast, statisk
Henvisning	For skap uten montasjeplate
Oppstillingsflate	Bredde: 507 mm Dybde: 550 mm
Passer for	Kapslingstype: TS VX SE PC IW Bredde: = 600 mm Dybde: = 600 mm
Pakkeenhet	1 stk.
Nettovekt	3,396 kg
Bruttovekt	3,52 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	17,5 kg CO2 eq (Cat B)
Merknad som gjelder PCF-klasse	Kategori B: PCF-verdi (Cradle-to-Gate) omtrentlig beregnet på grunnlag av produktets vekt og selvdeklart
Tolltariffnummer	94039910

Funksjoner

ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261
Produktbeskrivelse	PC Apparathyller, fast montering, for TS, PC, IW, klargjort for vifteutvidelsessett, for BD: 400x600 mm
