

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## AS 4050.437

## Bæreskinnekutter MC3

Stat: 24.06.2026 (Kilde: [rittal.com/no-no](http://rittal.com/no-no))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AS 4050.437 - Bæreskinnekutter MC3

Manuell profilskjærer for gradfri kapping av C-profilskinner 30/15 samt bæreskinner TS 35/7,5 og TS 35/15. Ønsket lengde på skinnen kan stilles inn nøyaktig og gjentatte ganger med linjalen (mm/tomme) og det justerbare anslaget. For montering på arbeidsbenken.



## Funksjoner

Art.nr	AS 4050.437
Produktbeskrivelse	Manuell profilskjærer for gradfri avkorting av C-profilskinner 30/15 samt bæreskinner TS 35/7,5 og TS 35/15. Ønsket lengde på skinnen kan stilles inn nøyaktig og gjentatte ganger med linjalen (mm/tomme) og det justerbare anslaget. For montering på arbeidsbenken.
Fordeler	Prisgunstig manuell skjæring av profil- og DIN-skinner Forenkler kapping av profil- og DIN-skinner i forhold til å sage for hånd Gradfri avkorting med eksentriskhendel uten å bruke mye kraft Krever lite vedlikehold og varer lenge
Oppstillingsflate	Bredde: 1.343 mm Høyde: 1.162 mm Dybde: 312 mm
Materiale som kan bearbeides	Stålplate Aluminium Kobber
Pakkeenhet	1 stk.
Nettovekt	15 kg
Bruttovekt	16,15 kg
Tolltariffnummer	73269098

# Funksjoner

ETIM 9	EC002778
ETIM 8	EC002778
ECLASS 8.0	36600890
Produktbeskrivelse	For cutting iron, copper and aluminium up to 1.2 mm thickness, plastic up to max. 2.0 mm thickness, cutting width 2.7 mm