

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4050.452 Krympeautomat L8

Stat: 25.06.2026 (Kilde: rittal.com/no-no)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4050.452 - Krympeautomat L8

Elektropneumatisk drevet avisolerings- og krympeautomat for løse isolerte endehylser.

Funksjoner

Art.nr	AS 4050.452
Utførelse	Berøringsskjerm-display
Produktbeskrivelse	Elektropneumatisk drevet avisolerings- og krympeautomat for løse isolerte endehylser.
Fordeler	Enkel betjening Sikker og rask videre bearbeiding av isolerte endehylser Ingen monterings- og demonteringstid på grunn av automatisk verktøyskifte Bearbeiding av spesialtråder er mulig Enkel og rask bestykning Automatisk registrering av tverrsnittene
Tekniske data	Kabeltvernsnitt 0,5 - 2,5 mm ² (AWG 20–14) Krympelengde 8 mm (0,31") Innføringslengde 35 mm (1 378") Bearbeiding av endehylser med plastkrager i spesialstørrelser er mulig
Leveringsomfang	Krympeautomat L8 1 vibrerende transportbånd 0,5 - 1,5 mm ² 1 vibrerende transportbånd 1,5 - 2,5 mm ²
Henvisning	Standardkrympeform trapes - annet på forespørsel
Dimensjoner	Bredde: 390 mm Høyde: 460 mm Dybde: 330 mm
Trykklufttilkobling	5,5 bar
Måledriftsspenning	100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Scheinleistung	110 VA
Pressing	Trapez-Crimp
Takttid	1,5 s

Funksjoner

Pakkeenhet	1 stk.
Nettovekt	34,6 kg
Bruttovekt	34,67 kg
Tolltariffnummer	84798997
ETIM 9	EC002778
ETIM 8	EC002778
ECLASS 8.0	36600890
Produktbeskrivelse	Crimp machine L 8, 0,5-2,5mm ²