

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 8807.020

Gulvskap rekkemontert VX25

Stat: 24.04.2026 (Kilde: rittal.com/no-no)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 8807.020 - Gulvskap rekkemontert VX25 EMC

Gulvskapene i VX25-serien har allerede i standardversjonen god skjerming over et bredt frekvensområde. For økte EMC-krav tilbyr Rittal VX25-skapet i en utførelse i høy HF-demping.

Funksjoner

| | |
|---------------------------------|---|
| Art.nr | VX 8807.020 |
| Utførelse | EMC-utførelse |
| Produktbeskrivelse | Gulvskapene i VX25-serien har allerede i standardversjonen god skjerming over et bredt frekvensområde. For økte EMC-krav tilbyr Rittal VX25-skapet i en utførelse i høy HF-demping. |
| Materiale | Skapramme: Stålplate med sinkmagnesiumbelegg, 1,5 mm Tak: Stålplate med sinkmagnesiumbelegg, 1,5 mm Dør: Stålplate med sinkmagnesiumbelegg, 2,0 mm Bakvegg: Stålplate med sinkmagnesiumbelegg, 1,5 mm Bunnplater: Stålplate, 1,5 mm Montasjeplate: Stålplate, 3,0 mm |
| Overflate | Skapramme: blank Dør, bakvegg og tak: Lakkert utvendig og uten lakk innvendig Bunnplate: forsinket Montasjeplate: forsinket |
| Farge | RAL 7035 |
| Leveringsomfang | Skapramme Dør(er) Dørhengsling høyre, kan byttes til venstre Bakvegg Takplate Bunnplater Montasjeplate Lås: 3 mm splittlås 2 montasjeskinner 18 x 39 mm |
| Kapslingsgrad IP iht. EN 60 529 | IP 55 |
| Protection category NEMA | NEMA 1 NEMA 12 |

Funksjoner

| | |
|--------------------------------|---|
| Typeklassifisering iht. UL 50E | Type 1 Type 12 |
| Dimensjoner | Bredde: 800 mm Høyde: 2.000 mm Dybde: 800 mm |
| Antall dører | 1 |
| Henvisning | Ved rekkemonterte skap behøves EMC-skjerm pakningen |
| Pakkeenhet | 1 stk. |
| Nettovekt | 121 kg |
| Bruttovekt | 135 kg |
| PCF/VE (Cradle-to-Gate) | 332,6 kg CO2 eq (Cat B) |
| Merknad som gjelder PCF-klasse | Kategori B: PCF-verdi (Cradle-to-Gate) omtrentlig beregnet på grunnlag av produktets vekt og selvdeklart |
| Tolltariffnummer | 94032080 |
| ETIM 9 | EC000261 |
| ECLASS 8.0 | 27180101 |
| Produktbeskrivelse | VX Baying enclosure system, WHD: 800x2000x800 mm, Sheet steel, EMC version, with mounting plate, single door at the front |

Godkjenninger

| | |
|---------------|--|
| Godkjenninger | Bureau Veritas DNV-GL UL + C-UL (listed) |
| Sertifikater | Overflate |
| Forklaringer | Samsvarserklæring Samsvarserklæring UK |