

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4050.455 Length-cutting machine C8+

Stat: 05.07.2026 (Kilde: rittal.com/no-no)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4050.455 - Length-cutting machine C8+

Halvautomat for å kutte kabler til ønsket lengde.



Funksjoner

Art.nr	AS 4050.455
Utførelse	Med betjeningspanel Stop & Go-funksjon
Produktbeskrivelse	Halvautomat for å kutte kabler til ønsket lengde.
Fordeler	Brukervennlig betjening Lett innføring av trådene Enkel åpning av matningsrullene PC-kompatibel Avkorting er mulig med grensesnitt til CAE-data1 Støtter prosessen med merking av ledninger ved at tilkoblingsstedene vises på skjermen Enkel overføring av prosjekter og oppdrag til avisoleringsverktøyet C8+
Tekniske data	Enkeltleder fintrådet 0,08 - 10 mm ² (AWG 28 - 8) Enkeltleder éintrådet 0,08 - 2,5 mm ² (AWG 28 - 14) For trådlengder 1 - 99999 mm Matehastighet 0 - 1,5 m/s Regulerbar trykkraft til fremmatningsrullene Servolikestrømdrev Innføringslengde 27 mm (1,06")
Leveringsomfang	Length-cutting machine C8+ Tilkoblingskabel med plugg Programvare CAE-data Installasjons-CD

Funksjoner

Grensesnitt	Eplan Pro Panel CAE-data
Dimensjoner	Bredde: 380 mm Høyde: 470 mm Dybde: 360 mm
Måledriftsspenning	100 V - 240 V, 1~, 50 Hz
Scheinleistung	240 VA
Takttid	2 s
Pakkeenhet	1 stk.
Nettovekt	19,74 kg
Bruttovekt	20,74 kg
Tolltariffnummer	84798997
ETIM 9	EC002778
ETIM 8	EC002778
ECLASS 8.0	36629090
Produktbeskrivelse	C8+ automatic cutter, for wires and cables up to 8 mm diameter,