

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4050.456 Krympeautomat RC

Stat: 12.05.2026 (Kilde: rittal.com/no-no)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4050.456 - Krympeautomat RC

Elektropneumatisk krympeautomat med femdobbel magasin for bearbejding av isolerte endehylser i forskjellige tverrsnitt på rull.



Funksjoner

Art.nr AS 4050.456

Utførelse Berørings skjerm-display
Valg av trådtverrsnitt via berørings skjerm
Berøringsdisplay for maks. 23 000 endehylser

Produktbeskrivelse

Fordeler Enkel betjening
Sikker og rask videre bearbejding av isolerte endehylser
Ingen monterings tid på grunn av automatisk verktøyskifte
Enkel og rask bestykning
Ikke nødvendig å bytte endehylser på grunn av den 5-doble bestykningen

Tekniske data Krympeområde 0,5 - 2,5 mm² (AWG 20 - 14)
Krympelengde 8 og 10 mm
Innføringslengde 27 mm (1,06")

Henvisning Standardkrympeform trapes - annet på forespørsel

Dimensjoner Bredde: 335 mm
Høyde: 565 mm
Dybde: 485 mm

Trykklufttilkobling 5,5 bar

Måledriftsspennning 100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz

Scheinleistung 16 VA

Funksjoner

Pressing	Trapez-Crimp
Takttid	2 s
Pakkeenhet	1 stk.
Nettovekt	24,8 kg
Bruttovekt	25,4 kg
Tolltariffnummer	84624900
ETIM 9	EC002778
ETIM 8	EC002778
ECLASS 8.0	17130101
Produktbeskrivelse	RC crimping machine, insulation stripping and crimping, for processing 5 wire end ferrules