

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4051.022

Krympeautomat LD-I

Stat: 10.12.2025 (Kilde: rittal.com/no-no)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4051.022 - Krympeautomat LD-I for Wire Terminal WT 24/36

Den elektropneumatisk drevne avisolerings- og krympeautomaten med dobbelt magasin brukes til å bearbeide løse isolerte endehylser med tverrsnitt 4 til 6 mm² (AWG 12 – 10) og krympelengder på 10 til 12 mm. Krympeautomaten LD-I har et grensesnitt for kommunikasjon og full funksjonsintegrering i vår Rittal kabelmaskin Wire Terminal.



Funksjoner

Art.nr	AS 4051.022
Produktbeskrivelse	Den elektropneumatisk drevne avisolerings- og krympeautomaten med dobbelt magasin brukes til å bearbeide løse isolerte endehylser med tverrsnitt 4 til 6 mm ² (AWG 12 – 10) og krympelengder på 10 til 12 mm. Krympeautomaten LD-I har et grensesnitt for kommunikasjon og full funksjonsintegrering i vår Rittal kabelmaskin Wire Terminal.
Fordeler	Enkel betjening Sikker og rask videre bearbeiding av isolerte endehylser Montering av endehylser er ikke nødvendig på grunn av helautomatisk dobbeltmagasin for 4 og 6 mm ² På grunn av full integrering i Wire Terminal er ingen manuelle trinn i kabelkonfeksjoneringen nødvendig
Tekniske data	Krympeområde 4 - 6 mm ² (AWG 12 - 10) Krympelengde ved 4 mm ² : 10 mm (0,39") eller 12 mm (0,47") Krympelengde ved 6 mm ² : 12 mm (0,47") Innføringslengde 28 mm (1,10") + krympelengde

Funksjoner

Henvisning	Standardkrympeform trapes - annet på forespørsel For individuell maskinspesifikasjon kan du kontakte din faglige rådgiver hos Rittal.
Pakker for best.nr.	4051.024 4051.036
Pakkeenhet	1 stk.
Nettovekt	40
Bruttovekt	42
Tolltariffnummer	84633000
EAN	4028177964426

Godkjenninger

Forklaringer	Samsvarserklæring
--------------	-------------------