

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4054.001 Krympetang

Stat: 21.05.2026 (Kilde: rittal.com/no-no)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4054.001 - Krympetang for endehylser

For bearbeiding av endehylser uten isolasjonskrager iht. DIN 46228 del 1 og endehylser med isolasjonskrager iht. DIN 46228 del 4.



Funksjoner

| | |
|--------------------------|--|
| Art.nr | AS 4054.001 |
| Utførelse | vinklet |
| Produktbeskrivelse | For bearbeiding av endehylser uten isolasjonskrager iht. DIN 46228 del 1 og endehylser med isolasjonskrager iht. DIN 46228 del 4. |
| Fordeler | Minimal bruk av kraft ved store ledningstverrsnitt Kvalitetspressingen forblir like høy Merkede kjever for nøyaktig bearbeiding av de respektive tverrsnittene Opplåsbar sperre |
| Materiale | Høykvalitets spesial-verktøystål |
| Overflate | Matt, forkrommet |
| Farge | Håndtak: Antrasitt og Rittal Power Pink |
| Pressing | Firkant-Crimp |
| Retning på kabelføringen | Front |
| Dimensjoner | Høyde: 59 mm Lengde: 198 mm |
| AWG | 22 - 10 |
| For tverrsnitt | 0,5 - 6 mm ² |
| Pakkeenhet | 1 stk. |

Funksjoner

| | |
|--------------------|---------------------------------------|
| Nettovekt | 0,452 kg |
| Bruttovekt | 0,462 kg |
| Tolltariffnummer | 82032000 |
| ETIM 9 | EC000168 |
| ETIM 8 | EC000168 |
| ECLASS 8.0 | 21043811 |
| Produktbeskrivelse | Crimping pliers for wire end ferrules |