

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 8865.000

Gulvskap rekkemontert VX25

Stat: 18.04.2026 (Kilde: rittal.com/no-no)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 8865.000 - Gulvskap rekkemontert VX25 Gulvskap

Standard i apparatskap: Skaprammer med én frontdør, bakvegg, montasjeplate, takplate, delte bunnplater. Meget godt egnet for en effektiv utbygging av skapet.



Funksjoner

Art.nr	VX 8865.000
Materiale	Skapramme: Stålplate, 1,5 mm Tak: Stålplate, 1,5 mm Dør: Stålplate, 2,0 mm Bakvegg: Stålplate, 1,5 mm Bunnplater: Stålplate, 1,5 mm Montasjeplate: Stålplate, 3,0 mm
Overflate	Skapramme: dyppgrunnet Dør, tak og bakvegg: dyppgrunnet, pulverlakkert utenpå, strukturlakk Montasjeplate og bunnplater: forsinket
Farge	RAL 7035
Leveringsomfang	Skapramme Dør(er) Dørhengsling høyre, kan byttes til venstre Takplate Bakvegg Bunnplater Montasjeplate 2 montasjeskinner 18 x 39 mm Lås: 3 mm splittlås

Funksjoner

Dimensjoner	Bredde: 800 mm Høyde: 1.600 mm Dybde: 500 mm
Mål montasjeplate (B x H)	699 mm x 1.496 mm
Kapslingsgrad IP iht. EN 60 529	IP 55
Kapslingsgrad NEMA	NEMA 1 NEMA 12
Typeklassifisering iht. UL 50E	Type 1 Type 12
IK-kode	IK10
Antall dører	1
Grunnmateriale	Stålplate
Pakkeenhet	1 stk.
Nettovekt	99,4 kg
Bruttovekt	102,4 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	251,3 kg CO2 eq (Cat B)
Merknad som gjelder PCF-klasse	Kategori B: PCF-verdi (Cradle-to-Gate) omtrentlig beregnet på grunnlag av produktets vekt og selvdeklart
Tolltariffnummer	94032080
ETIM 9	EC000261
ETIM 8	EC000261
ECLASS 8.0	27180101
Produktbeskrivelse	VX rekkemonterte gulvskap, BHD: 800x1600x500 mm, stålplate, med montasjeplate, én dør i front

Godkjenninger

Godkjenninger

Godkjenninger

Bureau Veritas
DNV-GL
Lloyds Register of Shipping
UL + C-UL (listed)

Sertifikater

Overflate

Forklaringer

Produsenterklæring
Samsvarserklæring
Samsvarserklæring UK
PCF-declaration