

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4054.003 Krympetang

Stat: 27.06.2026 (Kilde: rittal.com/no-no)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4054.003 - Krympetang for endehylser

Krympetang for firkant- eller sekskantpressing, for bearbeiding av endehylser uten isolasjonskrager iht. DIN 46228 del 1 og endehylser med isolasjonskrager iht. DIN 46228 del 4.

Funksjoner

Art.nr	AS 4054.003
Utførelse	rett
Produktbeskrivelse	For bearbeiding av endehylser uten isolasjonskrager iht. DIN 46228 del 1 og endehylser med isolasjonskrager iht. DIN 46228 del 4.
Fordeler	Minimal bruk av kraft ved store ledningstverrsnitt Kvalitetspressingen forblir like høy Opplåsbar sperre Selvjusterende
Materiale	Høykvalitets spesial-verktøystål
Overflate	Matt, forkrommet
Farge	Håndtak: Antrasitt og Rittal Power Pink
Pressing	Sekskant-crimp
Retning på kabelføringen	side
Dimensjoner	Lengde: 176 mm
AWG	26 - 8
For tverrsnitt	0,14 - 10 mm ²
Pakkeenhet	1 stk.
Nettvekt	0,4 kg
Bruttvekt	0,455 kg
Tolltariffnummer	82032000
ETIM 9	EC000168
ETIM 8	EC000168
ECLASS 8.0	21043811

Funksjoner

Produktbeskrivelse

AS crimping tool, hexagon, for cross-section 0.14 – 10 mm²