

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## AS 4054.004 Krympetang

Stat: 13.05.2026 (Kilde: [rittal.com/no-no](http://rittal.com/no-no))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AS 4054.004 - Krympetang for endehylser

For bearbeiding av endehylser uten isolasjonskrager iht. DIN 46228 del 1 og endehylser med isolasjonskrager iht. DIN 46228 del 4.



## Funksjoner

Art.nr	AS 4054.004
Utførelse	rett
Produktbeskrivelse	For bearbeiding av endehylser uten isolasjonskrager iht. DIN 46228 del 1 og endehylser med isolasjonskrager iht. DIN 46228 del 4.
Fordeler	Minimal bruk av kraft ved store ledningstverrsnitt Kvalitetspressingen forblir like høy Merkede kjever for nøyaktig bearbeiding av de respektive tverrsnittene Opplåsbar sperre
Materiale	Høykvalitets spesial-verktøystål
Overflate	Matt, forkrommet
Farge	Håndtak: Antrasitt og Rittal Power Pink
Pressing	WM-Crimp
Retning på kabelføringen	side
Dimensjoner	Høyde: 68 mm Lengde: 256 mm
AWG	8 - 4
For tverrsnitt	10 - 25 mm <sup>2</sup>
Pakkeenhet	1 stk.
Nettovekt	0,66 kg

# Funksjoner

Bruttovekt	0,69 kg
Tolltariffnummer	82032000
ETIM 9	EC000168
ETIM 8	EC000168
ECLASS 8.0	21043811
Produktbeskrivelse	Crimping pliers for wire end ferrules