

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## AS 4054.030 Krympetang Flex

Stat: 02.06.2026 (Kilde: rittal.com/no-no)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AS 4054.030 - Krympetang Flex for endehylser

For bearbeiding av endehylser uten isolasjonskrager iht. DIN 46228 del 1 og endehylser med isolasjonskrager iht. DIN 46228 del 4.



## Funksjoner

Art.nr	AS 4054.030
Utførelse	rett
Produktbeskrivelse	For bearbeiding av endehylser uten isolasjonskrager iht. DIN 46228 del 1 og endehylser med isolasjonskrager iht. DIN 46228 del 4.
Fordeler	Endehylsen kan festes i front eller på siden med et dreibart hode Minimal bruk av kraft ved store ledningstverrsnitt Kvalitetspressingen forblir like høy Opplåsbar sperre Selvjusterende
Materiale	Høykvalitets spesial-verktøystål
Overflate	Polert, svart, matt
Farge	Håndtak: Antrasitt og Rittal Power Pink
Pressing	Trapez-Crimp
Retning på kabelføringen	i front og på siden
Dimensjoner	Lengde: 180 mm
AWG	26 - 8
For tverrsnitt	0,14 - 10 mm <sup>2</sup>
Pakkeenhet	1 stk.
Nettvekt	0,35 kg

# Funksjoner

---

Bruttovekt	0,388 kg
Tolltariffnummer	82032000
ETIM 9	EC000168
ETIM 8	EC000168
ECLASS 8.0	21043811
Produktbeskrivelse	AS crimping tool for cross-section 0.14 – 10 mm <sup>2</sup> , rotating head, trapezoidal crimp

---