

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## AS 4055.020

# Manuelt hydraulikkstanseverktøy

Stat: 15.05.2026 (Kilde: [rittal.com/no-no](http://rittal.com/no-no))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AS 4055.020 - Manuelt hydraulikkstanserverktøy

For stansing av runde, kvadratiske og rettvinklede utsparinger.



## Funksjoner

Art.nr	AS 4055.020
Utførelse	fleksibel, med hydraulikkslange og separat sylinder
Produktbeskrivelse	For stansing av runde, kvadratiske og rektangelutsparinger.
Fordeler	Innebygd overtrykksventil gir økt levetid på verktøy
Materiale	Aluminium
Leveringsomfang	Manuelt hydraulikkstanserverktøy Hydraulikkskrue Ø 19 mm Hydraulikkskrue Ø 9,5/19 mm HSS forbor Ø 11 mm Avstandskontaktsett (3-delt) Plastkoffert
Hydraulisk betjening	Rund utsparing opptil Ø 82 mm Kvadratisk hull opptil 46 x 86 mm Stanskraft 75 kN Maks. arbeidstrykk 680 bar / 9850 psi Platehull kvadratisk opp til 92 x 92 mm
Pakkeenhet	1 stk.
Nettovekt	3,4 kg
Bruttovekt	3,546 kg
Tolltariffnummer	84678900
ETIM 9	EC001085

# Funksjoner

---

ETIM 8	EC001085
ECLASS 8.0	21049046
Produktbeskrivelse	Hand hydraulic punch, hose a. cylind.

---