

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 9340.400 OM-adapter

Stat: 04.07.2026 (Kilde: rittal.com/no-no)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9340.400 - OM-adapter med tilkoblingsledninger



## Funksjoner

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Art.nr                       | SV 9340.400   |
| Utførelse                    | med tilkoblingsledning  |
| Materiale                    | polyamid<br>Brannsikkerhet iht. UL 94-V0  |
| Farge                        | Chassis: RAL 7035   |
| Tilkoblingsledninger (AWG)   | AWG 12  |
| Driftsstrøm maks.            | 25 A  |
| Måledriftsspenning           | 690 V, 3~   |
| Henvisning                   | De angitte tekniske spesifikasjonene kan avvike for UL-anvendelser  |
| Elektriske verdier UL (SCCR) | 30 kA - 600 V, sikring klasse K5 maks. 60 A, JDDZ/7<br>50 kA - 600 V, sikring klasse K5 maks. 35 A, JDDZ/7<br>65 kA - 600 V, sikring klasse J maks. 30 A, JDDZ/7<br>65 kA - 600 V, sikring klasse K5 maks. 30 A, JDDZ/7<br>50 kA - 480 V, Combination Motor Controller maks. 27 A, NHJH/7<br>65 kA - 480 V, Combination Motor Controller maks. 32 A, NHJH/7 |
| For skinneravstand           | 60 mm   |
| Lengde tilkoblingskabel      | 130 mm  |
| Bæreskinnetype               | støtteramme, 1 x TS 45D, 2 x TS 45D-V   |
| Polantall                    | 3-polet   |

# Funksjoner

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Dimensjoner              | Bredde: 90 mm<br>Høyde: 208 mm  |
| Bæreskinner antall/høyde | 3 / 10 mm   |
| Passer for samleskinner  | Høyde: 5, 10 mm   |
| Bæreram (B x H)          | 45 mm x 170 mm  |
| Godkjenninger            | UL  |
| Pakkeenhet               | 1 stk.  |
| Nettovekt                | 0,47 kg   |
| Bruttovekt               | 0,473 kg  |
| Kobberandel (kg / stk.)  | 0,036   |
| Tolltariffnummer         | 85369095  |
| ETIM 9                   | EC001531  |
| ECLASS 8.0               | 27370304  |
| Produktbeskrivelse       | SV OM-adapter, 25 A, 690 V, 3-polet, tilkoblingsledning AWG 12, BH: 90x208 mm, bæreramme, bæreskinnetype TS 45D, 2xTS 45D-V |

# Godkjenninger

|               |   |
|---------------|---|
| Godkjenninger | ABS<br>DNV<br>Lloyds Register<br>UL + C-UL (listed) |
| Forklaringer  | Samsvarserklæring<br>Samsvarserklæring UK           |