

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**AS 4055.128**

**Spalte-hullplatemaskin rund**

Stat: 09.07.2026 (Kilde: [rittal.com/no-no](http://rittal.com/no-no))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AS 4055.128 - Spalte-hullplatemaskin rund for rustfritt stål med 3-delt deling

For utstansing av runde utsparinger

## Funksjoner

Art.nr	AS 4055.128
Utførelse	Med 3-dobbel spalting
Produktbeskrivelse	For utstansing av runde utsparinger. Hullplatemaskinen betjenes med skiftnøkkel eller hydraulikkstanserverktøy.
Leveringsomfang	Matrise Stempel
Materiale som kan bearbeides	Rustfritt stål
Maks. bearbeidbar materialtykkelse rustfritt stål	2,5 mm
Ø-hull	28,3 mm
Henvisning	Ved betjening med skrunøkkel må trekkskrue med kulelager brukes.
Suitable for hydraulic bolt order number	4055.663
Trekkskrue (Ø x L)	19 x 55 mm
Hydraulisk spennskrue Ø	19 mm
Pakkeenhet	1 stk.
Nettovekt	0,157 kg
Bruttovekt	0,181 kg
Tolltariffnummer	82073010
ETIM 9	EC000156
ETIM 8	EC000156
ECLASS 8.0	21049047

# Funksjoner

---

Produktbeskrivelse

Splitter hole punch, round for stainless steel, round, with triple splitting