

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4055.180

Spalte-hullplatemaskinsett metrisk

Stat: 14.05.2026 (Kilde: rittal.com/no-no)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4055.180 - Spalte-hullplatemaskinsett metrisk for rustfritt stål med 3-delt deling

For utstansing av runde utsparinger

Funksjoner

Art.nr	AS 4055.180
Utførelse	Med 3-dobbel spalting
Produktbeskrivelse	For utstansing av runde utsparinger. Hullplatemaskinen betjenes med skiftnøkkel eller hydraulikkstanserverktøy.
Leveringsomfang	5 matriser 5 stempler Plastkoffert
Materiale som kan bearbeides	Rustfritt stål
For gjenger	M16 M20 M25 M32 M40
Henvisning	Ved betjening med skrunøkkel må trekkskruer med kulelager brukes.
Max. machinable material thickness, stainless steel / diameter of hole punch / to fit hydraulic screw Model No. / to fit tension screw Model No.	2 mm / 16,2 mm / 4.055.665 / 4.055,632 2 mm / 20,4 mm / 4.055.665 / 4.055,632 2 mm / 25,4 mm / 4.055.665 / 4.055,632 2,5 mm / 32,5 mm / 4.055.663 / 4.055,633 2,5 mm / 40,5 mm / 4.055.663 / 4.055,634
Pakkeenhet	1 stk.
Nettovekt	0,849 kg
Bruttovekt	1,098 kg
Tolltariffnummer	82073010
ETIM 9	EC002121

Funksjoner

ETIM 8	EC002121
ECLASS 8.0	21049047
Produktbeskrivelse	Splitter hole punch set, metric for stainless steel, round, with triple splitting
