

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## AS 4055.222 Hullplatemaskin rund

Stat: 12.05.2026 (Kilde: [rittal.com/no-no](http://rittal.com/no-no))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AS 4055.222 - Hullplatemaskin rund for stålplate

For utstansing av runde utsparinger

## Funksjoner

Art.nr	AS 4055.222
Utførelse	Med 3 skjærespisser
Produktbeskrivelse	For utstansing av runde utsparinger. Hullplatemaskinen betjenes med skiftnøkkel eller hydraulikkstanseverktøy.
Leveringsomfang	Matrise Stempel Trekkskrue uten kulelager
Materiale som kan bearbeides	Stålplate
Maks. bearbeidbar materialtykkelse stålplate	2 mm
Ø-hull	22,5 mm
Henvisning	Ved betjening med skrunøkkel må trekkskruer med kulelager brukes. Andre mål, se spalte-hullplatemaskin rund, rustfritt stål
Suitable for hydraulic bolt order number	4055.661
Trekkskrue (Ø x L)	9,5 x 50 mm
Hydraulisk spennskrue Ø	9,5 mm 19 mm
Pakkeenhet	1 stk.
Nettovekt	0,113 kg
Bruttovekt	0,133 kg
Tolltariffnummer	82073010
ETIM 9	EC000156
ETIM 8	EC000156

# Funksjoner

---

ECLASS 8.0

21049047

---

Produktbeskrivelse

Sheet metal punch round Ø 22,5 mm