

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4055.240

Hullplatemaskin rund

Stat: 30.05.2026 (Kilde: rittal.com/no-no)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4055.240 - Hullplatemaskin rund for stålplate

For utstansing av runde utsparinger

Funksjoner

Art.nr	AS 4055.240
Utførelse	Med 3 skjærespisser
Leveringsomfang	Matrise Stempel Trekkskrue uten kulelager
Materiale som kan bearbeides	Stålplate
Maks. bearbeidbar materialtykkelse stålplate	3 mm
Ø-hull	40,5 mm
For gjenger	M40
Henvisning	Ved betjening med skrunøkkel må trekkskruer med kulelager brukes. Andre mål, se spalte-hullplatemaskin rund, rustfritt stål
Suitable for hydraulic bolt order number	4055.663
Trekkskrue (Ø x L)	19 x 55 mm
Hydraulisk spennskrue Ø	19 mm
Pakkeenhet	1 stk.
Nettvekt	0,522 kg
Bruttvekt	0,554 kg
Tolltariffnummer	82073010
ETIM 9	EC000156
ETIM 8	EC000156
ECLASS 8.0	21049047

Funksjoner

Produktbeskrivelse

Sheet metal punch round Ø 40,5 mm