

AS 4055.473 - Hullplatemaskin Sub-D for stålplate og rustfritt stål

For utstansing av rettvinklede utsparinger for pluggforbindelse

Funksjoner

Art.nr	AS 4055.473
Produktbeskrivelse	For utstansing av rettvinklede utsparinger for pluggforbindelse. Hullplatemaskinen betjenes med skiftnøkkel eller hydraulikkstanseverktøy.
Fordeler	Med utkast på siden for avfallsstykket Matrisen blir ikke fastklemt Som trekkbolter blir det brukt vridningssikre aksler for stempel og matrise
Leveringsomfang	Matrise Stempel Trekkbolt Kontramutter Trykkmutter med kulelager Adapter for hydraulikk Plastkoffert
Materiale som kan bearbeides	Stålplate Rustfritt stål
Maks. bearbeidbar materialtykkelse rustfritt stål	1,25 mm
Maks. bearbeidbar materialtykkelse stålplate	1,75 mm
☒ hull	58,4 x 11,3 mm
Pakkeenhet	1 stk.
Nettovekt	0,695 kg
Bruttovekt	0,873 kg
Tolltariffnummer	82073010

Funksjoner

ECLASS 8.0

21049047

Produktbeskrivelse

Hole punch, sub-D for sheet steel and stainless steel