

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4055.481

Hullplatemaskin-sett PG

Stat: 12.05.2026 (Kilde: rittal.com/no-no)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4055.481 - Hullplatemaskin-sett PG for stålplate

For utstansing av runde utsparinger

Funksjoner

Art.nr	AS 4055.481
Utførelse	Med 3 skjærespisser
Produktbeskrivelse	For utstansing av runde utsparinger. Hullplatemaskinen betjenes med skiftnøkkel eller hydraulikkstanseverktøy.
Leveringsomfang	5 matriser 5 stempler 2 trekkskruer med kulelager Ø 9,5 x 50 mm HSS forbor Ø 11 mm 1 tube glidepasta Plastkoffert
Materiale som kan bearbeides	Stålplate
Maks. bearbeidbar materialtykkelse stålplate	2 mm
Ø-hull	15,2 mm 18,6 mm 20,4 mm 22,5 mm 28,3 mm
Henvisning	Ved betjening med skrunøkkel må trekkskruer med kulelager brukes.
Suitable for hydraulic bolt order number	4055.661
Pakkeenhet	1 stk.
Nettovekt	0,909 kg
Bruttovekt	0,91 kg
Tolltariffnummer	82051000
ETIM 9	EC002121

Funksjoner

ETIM 8	EC002121
ECLASS 8.0	21049047
Produktbeskrivelse	Sheet metal punches set, PG Ø 15,2/18,6/20,4/22,5/28,3
