

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 9342.500 CB-apparatadapter

Stat: 02.07.2026 (Kilde: [rittal.com/no-no](http://rittal.com/no-no))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9342.500 - CB-apparatadapter 3-polet

CB-apparatadapter for universell og enklere montasje av effektbrytere.

## Funksjoner

Art.nr	SV 9342.500
Materiale	polyamid Brannsikkerhet iht. UL 94-V0
Farge	RAL 7035
Leveringsomfang	Klemmeavdekning Glidemuttere
Tilkoblingsmåte (elektrisk)	Rammeklemme
Driftsstrøm maks.	160 A
Måledriftsspenning	690 V, 3~
Henvisning	Effektutgang: Bryterutgang hhv. som ledning som henger fra koblingsapparatet De angitte tekniske spesifikasjonene kan avvike for UL-anvendelser
Effekt-utgang	oppe
For skinner med senteravstand	60 mm
Polantall	3-polet
Dimensjoner	Bredde: 90 mm Høyde: 215 mm
Tilkobling av rundledere	35 - 120 mm <sup>2</sup>
Passer for samleskinner	Høyde: 5, 10 mm
Klemmerom for laminerte kobberskinner (B x H)	18,5 x 15,5 mm

# Funksjoner

---

Egnet for produsent (type)	ABB (S1, S2, T1, T2, XT1, XT2) Allen Bradley (140-CMN) Eaton (NZM1, BZM B1) GE (FD160) Legrand (DPX 125, DPX 160) OEZ (BC160N) Schneider Electric (NS80, NSC100) Schrack (MC1) Siemens (3RV13 53, 3VT1, 3VA10, 3VA11) Terasaki (E125, S125)
Pakkeenhet	1 stk.
Nettovekt	0,799 kg
Bruttovekt	0,804 kg
Kobberandel (kg / stk.)	0,202
Tolltariffnummer	85369095
ETIM 9	EC001531
ECLASS 8.0	27370304
Produktbeskrivelse	SV CB-apparatadapter, 160 A, 690 V, 3-polet, kabel-Øutlet oppe, for tilkobling av rundkabler35-120 mm <sup>2</sup> , klemrom BH: 18,5x15,5 mm

# Godkjenninger

---

Godkjenninger	ABS DNV Lloyds Register
Forklaringer	Samsvarserklæring Samsvarserklæring UK