

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4055.547

Spalte-hullplatemaskin rund

Stat: 12.05.2026 (Kilde: rittal.com/no-no)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4055.547 - Spalte-hullplatemaskin rund for stålplate, med 3-delt deling

For utstansing av runde utsparinger

Funksjoner

Art.nr	AS 4055.547
Utførelse	Med 3-dobbel spalting
Produktbeskrivelse	
Leveringsomfang	Matrise Stempel
Materiale som kan bearbeides	Stålplate
Maks. bearbeidbar materialtykkelse stålplate	3 mm
Ø-hull	47 mm
Henvisning	Ved betjening med skrunøkkel må trekkskrue med kulelager brukes. Andre mål, se spalte-hullplatemaskin rund, rustfritt stål
Suitable for hydraulic bolt order number	4055.663
Trekkskrue (Ø x L)	19 x 75 mm
Hydraulisk spennskrue Ø	19 mm
Pakkeenhet	1 stk.
Nettovekt	0,467 kg
Bruttovekt	0,509 kg
Tolltariffnummer	82073010
ETIM 9	EC000156
ETIM 8	EC000156

Funksjoner

ECLASS 8.0

21049047

Produktbeskrivelse

Splitter hole punch, round for sheet steel, with triple splitting