

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9342.540 CB-apparatadapter

Stat: 03.07.2026 (Kilde: rittal.com/no-no)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9342.540 - CB-apparatadapter 3-polet

CB-apparatadapter for universell og enklere montasje av effektbrytere.

Funksjoner

Art.nr	SV 9342.540
Materiale	polyamid Brannsikkerhet iht. UL 94-V0
Farge	RAL 7035
Leveringsomfang	Klemmeavdekning Glidemuttere
Tilkoblingsmåte (elektrisk)	Rammeklemme
Driftsstrøm maks.	125 A
Måle-driftsspennning	690 V, 3~
Henvisning	Effektutgang: Bryterutgang hhv. som ledning som henger fra koblingsapparatet De angitte tekniske spesifikasjonene kan avvike for UL-anvendelser
Elektriske verdier UL (SCCR)	65 kA - 480 V, automatsikring maks. 125 A, DIVQ/7
Effekt-utgang	oppe
For skinner med senteravstand	60 mm
Polantall	3-polet
Dimensjoner	Bredde: 90 mm Høyde: 225 mm
Tilkobling av rundledere	35 - 120 mm ²
Passer for samleskiner	Høyde: 5, 10 mm
Klemmerom for laminerte kobberskiner (B x H)	18,5 x 15,5 mm

Funksjoner

Egnet for produsent (type)	ABB (S1, S2, T1, T1 UL, T2, T2 UL, XT1, XT2) Allen Bradley (140-CMN) Eaton (NZM1, NZM1 UL, BZM B1) GE (FD160) OEZ (BC160N) Schneider Electric (NS80, NSC100, NSE75, NSE100) Schrack (MC1) Siemens (3RV13 53, 3VT1, 3VA10, 3VA11, 3VA51) Terasaki (E125, S125)
Godkjenninger	UL
Pakkeenhet	1 stk.
Nettovekt	0,819 kg
Bruttovekt	0,848 kg
Kobberandel (kg / stk.)	0,202
Tolltariffnummer	85369095
ETIM 9	EC001531
ECLASS 8.0	27370304
Produktbeskrivelse	SV CB-apparatadapter, 125 A, 690 V, 3-polet, kabel-Øutlet oppe, for tilkobling av rundkabler35-120 mm ² , klemrom BH: 18,5x15,5 mm

Godkjenninger

Godkjenninger	ABS DNV Lloyds Register UL + C-UL (listed)
Forklaringer	Samsvarserklæring Samsvarserklæring UK