

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4055.581

Spalte-hullplatemaskinsett M12 til M40

Stat: 12.05.2026 (Kilde: rittal.com/no-no)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4055.581 - Spalte-hullplatemaskinsett M12 til M40 for stålplate, med 3-delt deling

For utstansing av runde utsparinger

Funksjoner

| | |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Art.nr | AS 4055.581 |
| Utførelse | Med 3-dobbel spalting |
| Produktbeskrivelse | For utstansing av runde utsparinger. Hullplatemaskinen betjenes med skiftnøkkel eller hydraulikkstanseverktøy. |
| Leveringsomfang | 6 matriser 6 stempler Trekkskrue med kulelager Ø 6 x 40 mm Trekkskrue med kulelager Ø 9,5 x 50 mm Trekkskrue med kulelager Ø 19 x 55 mm HSS forbor Ø 10 mm 1 porsjon glidepasta Plastkoffert |
| Materiale som kan bearbeides | Stålplate |
| Maks. bearbeidbar materialtykkelse stålplate | 1,5 mm 2 mm 2 mm 2 mm 3 mm 3 mm |
| Ø-hull | 12,5 mm 16,2 mm 20,4 mm 25,4 mm 32,5 mm 40,5 mm |

Funksjoner

| | |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| For gjenger | M12 M16 M20 M25 M32 M40 |
| Henvisning | Ved betjening med skrunøkkel må trekkskruer med kulelager brukes. |
| Suitable for hydraulic bolt order number | 4055.660 4055.661 4055.661 4055.661 4055.663 4055.663 |
| Pakkeenhet | 1 stk. |
| Nettovekt | 2,2 kg |
| Bruttovekt | 2,256 kg |
| Tolltariffnummer | 82073010 |
| ETIM 9 | EC002121 |
| ETIM 8 | EC002121 |
| ECLASS 8.0 | 21044719 |
| Produktbeskrivelse | Splitter hole punch set, M12 to M40 for sheet steel, with triple splitting |
