

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 9342.550 CB-apparatadapter

Stat: 15.05.2026 (Kilde: [rittal.com/no-no](http://rittal.com/no-no))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9342.550 - CB-apparatadapter 3-polet

CB-apparatadapter for universell og enklere montasje av effektbrytere.

## Funksjoner

|  |  |
|--|--|
| Art.nr                                       | SV 9342.550  |
| Materiale                                    | polyamid<br>Brannsikkerhet iht. UL 94-V0   |
| Farge  | RAL 7035   |
| Leveringsomfang                              | Klemmeavdekning<br>Glidemuttere  |
| Tilkoblingsmåte (elektrisk)                  | Rammeklemme  |
| Driftsstrøm maks.                            | 125 A  |
| Måledriftsspenning                           | 690 V, 3~  |
| Elektriske verdier UL (SCCR)                 | 65 kA - 480 V, automatsikring maks. 125 A, DIVQ/7  |
| Effekt-utgang                                | nede   |
| For skinner med senteravstand                | 60 mm  |
| Henvisning                                   | Effektutgang: Bryterutgang hhv. som ledning som henger fra koblingsapparatet<br>De angitte tekniske spesifikasjonene kan avvike for UL-anvendelser |
| Polantall                                    | 3-polet  |
| Dimensjoner                                  | Bredde: 90 mm<br>Høyde: 225 mm   |
| Tilkobling av rundledere                     | 35 - 120 mm <sup>2</sup>   |
| Passer for samleskiner                       | Høyde: 5, 10 mm  |
| Klemmerom for laminerte kobberskiner (B x H) | 18,5 x 15,5 mm   |

# Funksjoner

---

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Egnet for produsent (type) | ABB (S1, S2, T1, T1 UL, T2, T2 UL, XT1, XT2)<br>Allen Bradley (140-CMN)<br>Eaton (NZM1, NZM1 UL, BZM B1)<br>GE (FD160)<br>OEZ (BC160N)<br>Schneider Electric (NS80, NSC100, NSE75, NSE100)<br>Schrack (MC1)<br>Siemens (3RV13 53, 3VT1, 3VA10, 3VA11, 3VA51)<br>Terasaki (E125, S125) |
| Godkjenninger              | UL  |
| Pakkeenhet                 | 1 stk.  |
| Nettovekt                  | 0,819 kg  |
| Bruttovekt                 | 0,847 kg  |
| Kobberandel (kg / stk.)    | 0,202   |
| Tolltariffnummer           | 85369095  |
| ETIM 9                     | EC001531  |
| ECLASS 8.0                 | 27370304  |
| Produktbeskrivelse         | SV CB-apparatadapter, 125 A, 690 V, 3-polet, effekt-utgang nede, for tilkobling av rundkabler 35-120 mm <sup>2</sup> , klemrom BH: 18,5x15,5 mm   |

# Godkjenninger

---

|               |   |
|---------------|---|
| Godkjenninger | ABS<br>DNV<br>Lloyds Register<br>UL + C-UL (listed) |
| Forklaringer  | Samsvarserklæring<br>Samsvarserklæring UK           |