


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TS 4163.000 Innstickmuttere

Stat: 23.05.2026 (Kilde: rittal.com/no-no)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TS 4163.000 - Innstikkmuttere

Brukes på skap og skinner med rettvinklet systemhulling 12,5 x 10,5 mm med avbrytbar innføringsleppe, av støpt sink.



Funksjoner

Art.nr	TS 4163.000
Produktbeskrivelse	Med avbrytbar innføringsleppe, av støpt sink.
Monteringsmuligheter	På horisontal og vertikal VX-skappprofil På den vertikale TS, VX SE skappprofilen med adapterskinne for VX-kompatibilitet På den horisontale TS skappprofilen På den horisontale VX SE skappprofilen nede På den horisontale VX SE skappprofilen oppe, i dybden På montasjeskinner 23×23 mm På montasjehassis 23×73 mm På montasjehassis 45×88 mm På systemchassis 23×64 mm På systemchassis 23×73 mm På systemchassis 23×89 mm, rustfritt stål På skap og skinner med rettvinklet systemhulling 12,5 x 10,5 mm
Dimensjoner	Gjenger: M8
Passer for kapslingstype	VX TS VX SE
Gjenger	M8
Pakkeenhet	50 stk.
Nettovekt	0,4 kg

Funksjoner

Bruttovekt	0,461 kg
Tolltariffnummer	73181692
ETIM 9	EC002358
ETIM 8	EC002358
ECLASS 8.0	23110815
Produktbeskrivelse	TS Innstikkmutter, for gjenger M8
