

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 5302.034

**Glideskinne, 2 HE, fast montering,
tunge komponenter**

Stat: 12.05.2026 (Kilde: rittal.com/no-no)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 5302.034 - Glideskinne, 2 HE, fast montering, tunge komponenter for VX IT

For montering mellom et fremre og et bakre montasjenivå, for støtte av 482,6 mm (19") profilskiner og for 19" profilskiner dynamic i VX IT.



Funksjoner

Art.nr	VX 5302.034
Produktbeskrivelse	Systemhulling på siden for montering av tilbehør og for ventilasjon av komponenter som blåser ut på siden.
Fordeler	Enkel montering i systemhullene til 19"-montasjeprofilen etter at påkrevde 19"-nivåavstander er stilt inn
Anvendelsesområder	For feste mellom fremre og bakre 19"-montasjenivå For å støtte tunge komponenter
Materiale	Stålplate
Overflate	Forsinket
Leveringsomfang	Inkl. festemateriell
Belastning	2000 N, statisk
Henvisning	Effektiv flate per side 35 mm
Monteringsmuligheter	for 482,6 mm (19") profilskiner: nivåavstand 720/745 mm for 482,6 mm (19") profilskiner dynamic: nivåavstand 700/725 mm
Pakkeenhet	2 stk.
Nettovekt	2,36 kg
Bruttovekt	2,56 kg

Funksjoner

PCF/VE (Cradle-to-Gate)	9,8 kg CO2 eq (Cat B)
Merknad som gjelder PCF-klasse	Kategori B: PCF-verdi (Cradle-to-Gate) omtrentlig beregnet på grunnlag av produktets vekt og selvdeklart
Tolltariffnummer	73269098
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261
Produktbeskrivelse	VX IT glideskinner fast installasjon, nivåavstand 720/745, 200 kg, 2 U