

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 5302.204

Montasjepanel, 19" (482,6 mm)

Stat: 05.04.2026 (Kilde: rittal.com/no-no)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 5302.204 - Montasjepanel, 19" (482,6 mm)

For hurtig integrering av mindre montasjeenheter innenfor 19"-nivået som potentialsamleskinner, koblingsbokser, elektriske småkomponenter etc.

Funksjoner

Art.nr	DK 5302.204
Produktbeskrivelse	For hurtig integrering av mindre montasjeenheter innenfor 19"-nivået som potentialsamleskinner, koblingsbokser, elektriske småkomponenter etc. Enkel fastskruing av komponentene på den integrerte 25 mm-profilen.
Materiale	Stålplate
Overflate	Lakkert
Width mounting surface	450 mm
Monatsjemål	Installation depth for components: 430 mm
Høydeenheter	1 HE
Montasjehøyde for komponenter	1 HE
Pakkeenhet	1 stk.
Nettovekt	0,35 kg
Bruttovekt	0,365 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	1,4 kg CO2 eq (Cat B)
Merknad som gjelder PCF-klasse	Kategori B: PCF-verdi (Cradle-to-Gate) omtrentlig beregnet på grunnlag av produktets vekt og selvdeklart
Tolltariffnummer	94039910
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261
Produktbeskrivelse	Mounting panel, 482.6 mm (19"), 1 U, sheet steel, RAL 9005