

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9343.350

NH-sikrings-lastskillebryter

Stat: 10.06.2026 (Kilde: rittal.com/no-no)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9343.350 - NH-sikrings-lastskillebryter med elektromekanisk sikringsovervåkning (MSÜ)

Funksjoner

Art.nr	SV 9343.350
Utførelse	For 60 mm samleskinnesystemer
Materiale	polyamid Brannsikkerhet iht. UL 94 Kontaktbaner: Elektrolyttkobber, sølvbelagt
Farge	Chassis: RAL 7035 Deksel: RAL 7035/7001
Klemrom for laminerte kobberskinner	Bredde på klemmerommet: 50 mm Klemmeromhøyde: 10 mm
For skinner med senteravstand	60 mm
Effekt-utgang	oppe/nede
Tilkoblingsmåte (elektrisk)	Skrue M10
Merkestrøm maks.	630 A
Måledriftsspenning	690 V, 3~
For NH-størrelse	3
Test specification	IEC/DIN EN 60 947-3 DIN EN 60 269-2 (sikringsinnsatser)
Dimensjoner	Bredde: 250 mm Høyde: 298 mm
Tilkobling av rundledere	10 - 300 mm ²
Passer for samleskinner	Høyde: 5, 10 mm
Polantall	3-polet
Tverrsnitt rund leder	10 - 300 mm ²

Funksjoner

Pakkeenhet	1 stk.
Nettovekt	4,5 kg
Bruttovekt	4,705 kg
Kobberandel (kg / stk.)	1,44
Tolltariffnummer	85369095
ETIM 9	EC000249
ECLASS 8.0	27371401
Produktbeskrivelse	SV NH sikrings-lastskillebrytere, gr. 3, 630 A, 690 V, 3-polet, skrue M10, med elektromekanisk sikringsovervåkning

Godkjenninger

Godkjenninger	CQC-CCC
Forklaringer	Samsvarserklæring Samsvarserklæring UK