

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 5311.816

Nettverks-/serverskap VX IT

Stat: 06.06.2026 (Kilde: rittal.com/no-no)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 5311.816 - Nettverks-/serverskap VX IT med ventilert dør, med dynamiske 19"-profilskinner

VX IT nettverks-/serverskap, ventilert, for romklimatisering. 19" innvendig utbygging med dybdevariable 19" profilskinner i utførelsen dynamic er tilgjengelig i forskjellige dimensjoner.



Funksjoner

| | |
|----------------|---|
| Art.nr | VX 5311.816 |
| Materiale | Stålplate Aluminium Frontdør: aluminium, 1,25 mm Bakdør: stålplate, 1,5 mm |
| Overflate | Skapramme: dyppgrunnet Innvendig utbygging: Lakkert Bakdør og tak: dyppgrunnet, pulverlakkert Frontdør: Aluminium, eløksert/lakkert |
| General colour | RAL 7035 |
| Farge | Kapslingsramme, bakdør og tak: RAL 7035 Frontdør: Vertikale, sølvfargede profiler og horisontale profiler RAL 9005 Innvendig utbygging, ventilasjonsgitter foran: RAL 9005 Håndtak og hengsler: RAL 9005 |

Funksjoner

| | |
|--|--|
| Leveringsomfang | Skapramme VX med dører og takplate Aluminiumplatedør foran, ventilert (ventilert område ca. 85 %), 180°-hengsler Stålplatedør bak, ventilert (ventilert område ca. . 85 %), delt vertikalt, 180°-hengsler Lås foran og bak: Komforthåndtak for profilhalvsylinder og sikkerhetslås 3524 E Profilskinner, 19" (482,6 mm) Avstandsstykker, høyde 50 mm, for heving av takplaten over vifteutsparingen i takplaten, for passiv lufting (vedlagt). Ikke nødvendig for varianter uten utsparing. 12 x 19"-feste 1 HE, integrert potensialutjevning (vedlagt) 25 innvendige torx-skruer, ledende (vedlagt) IPPC-palett Takplate, flere deler, med sideveis kabelinnføring i dybden, tosidig, forberedt for vifteplate |
| Dimensjoner | Bredde: 800 mm Høyde: 2.000 mm Dybde: 1.200 mm |
| Høydeenheter | 42 HE |
| Høydeenheter | 42 HE |
| Montasjefrirom til 19"-nivået, foran/bak | 150 mm / 325 mm |
| Instalation position in 19" area | Foran og bak |
| Nivåavstand (ved levering) | 725 mm |
| 19"-feste | skrudd fast på dybdestaget oppe og nede |
| Utførelse | Dynamisk |
| Utførelse tak | flere deler, med sideveis kabelinnføring i dybden, tosidig, forberedt for vifteplate |
| Design av bakdøren | Stålplatedør, ventilert, delt vertikalt, 180°-hengsler |
| Design av inngangsdøren | Aluminiums-stålplatedør, ventilert, én del, 180°-hengsler |
| Utforming av profilskinner | 482,6 mm (19") profilskinner, dynamisk i VX IT |
| Utførelse av gulv | åpen |
| Utførelse 19"-nivå(er) | 19"-nivå foran og bak |

Funksjoner

| | |
|--|--|
| Utforming posisjon profilskinner | 19"-nivå foran og bak |
| Belastning | 18 000 N |
| Maks. belastning (statisk) iht. UL 2416 per skap | 15 000 N |
| Henvisning | Avhengig av type og sted for oppstillingen, kan døråpningsvinkelen variere i den konkrete anvendelsen |
| Grunnmateriale | Stålplate |
| Pakkeenhet | 1 stk. |
| Nettovekt | 110 kg |
| Bruttovekt | 112,2 kg |
| PCF/VE (Cradle-to-Gate) | 275,9 kg CO2 eq (Cat B) |
| Merknad som gjelder PCF-klasse | Kategori B: PCF-verdi (Cradle-to-Gate) omtrentlig beregnet på grunnlag av produktets vekt og selvdeklart |
| Tolltariffnummer | 94032080 |
| ETIM 9 | EC002499 |
| ECLASS 8.0 | 27180207 |
| Produktbeskrivelse | VX IT, ventilert, 19"-monteringsvinkel dynamisk, RAL7035, WHD 800x2000x1200mm, 42U |

Godkjenninger

| | |
|---------------|---|
| Godkjenninger | UL + C-UL (listed) |
| Sertifikater | Overflate |
| Forklaringer | Produsenterklæring Samsvarserklæring Samsvarserklæring UK |