

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9344.230

NH-sikrings-lastskillebryter

Stat: 14.05.2026 (Kilde: rittal.com/no-no)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9344.230 - NH-sikrings-lastskillebryter med elektronisk sikringsovervåking (ESÜ)

Funksjoner

Art.nr	SV 9344.230
Utførelse	For montasjeplateoppbygging
Materiale	polyamid Brannsikkerhet iht. UL 94 Kontaktbaner: Elektrolyttkobber, sølvbelagt
Farge	Chassis: RAL 7035 Deksel: RAL 7035/7001
Klemrom for laminerte kobberskinner	Bredde på klemmerommet: 50 mm Klemmeromhøyde: 10 mm
for mounting plate assembly	Ja
Effekt-utgang	oppe/nede
Tilkoblingsmåte (elektrisk)	Skrue M10
Merkestrøm maks.	400 A
Måledriftsspenning	400 V - 690 V, 3~
For NH-størrelse	2
Test specification	IEC/DIN EN 60 947-3 DIN EN 60 269-2 (sikringsinnsatser)
Dimensjoner	Bredde: 210 mm Høyde: 298 mm
Tilkobling av rundledere	10 - 240 mm ²
Polantall	3-polet
med elektronisk sikringsovervåking (ESÜ)	Ja
Tverrsnitt rund leder	10 - 240 mm ²

Funksjoner

Pakkeenhet	1 stk.
Nettovekt	3,178 kg
Bruttovekt	3,18 kg
Kobberandel (kg / stk.)	1
Tolltariffnummer	85365080
ETIM 9	EC000249
ECLASS 8.0	27371401
Produktbeskrivelse	SV NH sikrings-lastskillebrytere, gr. 2, 400 A, 400-690 V, 3-polet, skrue M10, med elektronisk sikringsovervåking, for montasjeplateoppbygging

Godkjenninger

Godkjenninger	CQC-CCC
Forklaringer	Samsvarserklæring Samsvarserklæring UK