

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 9344.250

# NH-sikrings-lastskillebryter

Stat: 17.04.2026 (Kilde: [rittal.com/no-no](http://rittal.com/no-no))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9344.250 - NH-sikrings-lastskillebryter med elektromekanisk sikringsovervåkning (MSÜ)

## Funksjoner

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| Art.nr                              | SV 9344.250  |
| Utførelse                           | For montasjeplateoppbygging  |
| Materiale                           | polyamid<br>Brannsikkerhet iht. UL 94<br>Kontaktbaner: Elektrolyttkobber, sølvbelagt |
| Farge                               | Chassis: RAL 7035<br>Deksel: RAL 7035/7001   |
| Klemrom for laminerte kobberskinner | Bredde på klemmerommet: 50 mm<br>Klemmeromhøyde: 10 mm                               |
| for mounting plate assembly         | Ja   |
| Effekt-utgang                       | oppe/nede  |
| Tilkoblingsmåte (elektrisk)         | Skrue M10  |
| Merkestrøm maks.                    | 400 A  |
| Måledriftsspenning                  | 690 V, 3~  |
| For NH-størrelse                    | 2  |
| Test specification                  | IEC/DIN EN 60 947-3<br>DIN EN 60 269-2 (sikringsinnsatser)                           |
| Dimensjoner                         | Bredde: 210 mm<br>Høyde: 298 mm  |
| Tilkobling av rundledere            | 10 - 240 mm <sup>2</sup>   |
| Polantall                           | 3-polet  |
| Tverrsnitt rund leder               | 10 - 240 mm <sup>2</sup>   |
| Pakkeenhet                          | 1 stk.   |
| Nettovekt                           | 3,4 kg   |

# Funksjoner

---

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Bruttovekt              | 3,481 kg  |
| Kobberandel (kg / stk.) | 1   |
| Tolltariffnummer        | 85369095  |
| ETIM 9                  | EC000249  |
| ECLASS 8.0              | 27371401  |
| Produktbeskrivelse      | SV NH sikrings-lastskillebrytere, gr. 2, 400 A, 690 V, 3-polet, skrue M10, med elektromekanisk sikringsovervåkning, for montasjeplateoppbygging |

# Godkjenninger

---

|               |   |
|---------------|---|
| Godkjenninger | CQC-CCC                                   |
| Forklaringer  | Samsvarserklæring<br>Samsvarserklæring UK |