

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9345.720 CB-apparatadapter

Stat: 03.07.2026 (Kilde: rittal.com/no-no)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9345.720 - CB-apparatadapter 3-polet

CB-apparatadapter for universell og enklere montasje av effektbrytere.



Funksjoner

Art.nr	SV 9345.720
Materiale	polyamid Brannsikkerhet iht. UL 94-V0
Farge	RAL 7035
Leveringsomfang	Tilkoblingsbånd Glidemuttere
Driftsstrøm maks.	400 A
Måledriftsspenning	690 V, 3~
Henvisning	Effektutgang: Bryterutgang hhv. som ledning som henger fra koblingsapparatet De angitte tekniske spesifikasjonene kan avvike for UL-anvendelser
Elektriske verdier UL (SCCR)	65 kA - 480 V, automatsikring maks. 400 A, DIVQ/7
Effekt-utgang	oppe
For skinner med senteravstand	60 mm
Polantall	3-polet
Dimensjoner	Bredde: 140 mm Høyde: 345 mm
Passer for samleskinner	Høyde: 5, 10 mm

Funksjoner

Egnet for produsent (type)	Eaton (NZM3, NZM3 UL/400 A) GE (FG400) Mitsubishi (NF400-SEW/HEW/REW) Schneider Electric (NS(X)400, NSJ400) Schrack (MC3) Siemens (VL400, VL400X UL, VL400 UL, 3VA23, 3VA63) Terasaki (E400, S400, H400, L400)
Godkjenninger	UL
Pakkeenhet	1 stk.
Nettvekt	2,88 kg
Bruttvekt	2,98 kg
Kobberandel (kg / stk.)	1,533
Tolltariffnummer	85369095
ETIM 9	EC001531
ECLASS 8.0	27370304
Produktbeskrivelse	SV CB-apparatadapter, 400 A, 690 V, 3-polet, kabel-Øutlet oppe, med tilkoblingsbånd

Godkjenninger

Godkjenninger	ABS DNV Lloyds Register UL + C-UL (listed)
Forklaringer	Samsvarserklæring Samsvarserklæring UK