

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 5501.430

Glideskinne, 1 HE, fast montering

Stat: 21.06.2026 (Kilde: rittal.com/no-no)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 5501.430 - Glideskinne, 1 HE, fast montering for VX IT, TS IT, TX CableNet

For montering mellom et fremre og et bakre montasjenivå.

Funksjoner

Art.nr	DK 5501.430
Produktbeskrivelse	Systemhulling på siden for montering av tilbehør og for ventilasjon av komponenter som blåser ut på siden.
Fordeler	Enkel montering i systemhullene til 19"-montasjeprofilen etter at påkrevde 19"-nivåavstander er stilt inn
Anvendelsesområder	For montering på det fremre festnivået For å støtte tunge komponenter
Materiale	Stålplate
Overflate	Forsinket
Leveringsomfang	Inkl. festemateriell
Distance between mounting levels	545 mm
Lengde	475 mm
Monteringsmuligheter	for 19" profilskiner, standard
Montasjetips	19" nivåavstand i VX IT skal tilpasses riktig før monteringen
Belastning	800 N, statisk
Henvisning	Effektiv flate per side 35 mm
Flate	Bredde: 35 mm
Passer for	Kapslingstype: VX IT TS IT
Pakkeenhet	2 stk.
Nettovekt	1,2 kg
Bruttovekt	1,4 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	4,9 kg CO2 eq (Cat B)

Funksjoner

Merknad som gjelder PCF-klasse	Kategori B: PCF-verdi (Cradle-to-Gate) omtrentlig beregnet på grunnlag av produktets vekt og selvdeklart
Tolltariffnummer	73269098
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261
Produktbeskrivelse	DK Glideskinner, 1 HE, D: 475 mm, 80 kg, statisk, for to 482.6 mm (19")-festenivåer (fremre og et bakre) nivå-avstand: 545 mm, fast montering, for 482.6 mm (19") systemhulling