

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 5501.655

Apparathyller, fast montering

Stat: 05.05.2026 (Kilde: rittal.com/no-no)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 5501.655 - Apparathyller, fast montering for VX IT, TS IT, TE, TX CableNet

For fast montering mellom to 19"-montasjenivåer.

Funksjoner

Art.nr	DK 5501.655
Fordeler	Én-manns tidsbesparende montering uten verktøy
Anvendelsesområder	Dybdevariabel for tilpasning til individuelle nivåavstander
Materiale	Stålplate
Overflate	Lakkert
Farge	RAL 9005
Leveringsomfang	Inkl. festemateriell
Monteringsmuligheter	19" (482,6 mm) - L-profilskinner foran og bak 19" (482,6 mm)-montasjerammer foran og bak
Anvendelsesområder	Ved større nivåavstander er det nødvendig å redusere den forhåndsmonterte nivåavstanden, kan belastes med 50 kg.
Belastning	50 kg
Dimensjoner	Bredde: 484 mm
Passer for	Kapslingstype: VX IT TS IT TE TX CableNet
Nivå-avstand	400 - 600 mm
Pakkeenhet	1 stk.
Nettovekt	4,5 kg
Bruttovekt	4,82 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	25 kg CO2 eq (Cat B)

Funksjoner

Merknad som gjelder PCF-klasse	Kategori B: PCF-verdi (Cradle-to-Gate) omtrentlig beregnet på grunnlag av produktets vekt og selvdeklart
Tolltariffnummer	73269098
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261
Produktbeskrivelse	DK Apparathyller, BxH: 484 mm x 0,5 HE, 50 kg, nivå-avstand: 400-600 mm, dybdevariabel , RAL 9005