


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



RX 9360.613

RiLineX CB-apparatadapter

Stat: 14.05.2026 (Kilde: rittal.com/no-no)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



RX 9360.613 - RiLineX CB-apparatadapter

RiLineX CB apparatadapter (3-polet, maks. 250 A) for 60 mm samleskinnesystemer. Apparatbredde 105 mm. Den «universelle» versjonen med skyvemuttere gir maksimal fleksibilitet ved montering av brytere. Adapteren har verktøyfri snap-on-montering med halvautomatisk justering av skinnetykkelsen mellom 5 og 10 mm. Versjon for kabeluttak på toppen.



Funksjoner

Art.nr	RX 9360.613
Utførelse	universal
Fordeler	Direkte installasjon av kompakte MCCB-strømbrytere på tavlen Snap-on-montering opp til 250 A og enkel tilpasning til samleskinnetykkelse 5/10 mm Rask og enkel forhåndsmontering av standard bryter typer utenfor koblingsskapet
Materiale	Polyamid (PA 6) Brannsikkerhet iht. UL 94
Farge	RAL 9005 RAL 35745
Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529	IP 2XB
Merkestøtspenning Uimp	8 kV
Målespenning	690 V AC 690 V DC 600 V AC (UL)

Funksjoner

Merkeisolasjonsspenning U _i	1 000 V
Smussklasse	3
Polantall	3-polet
Effekt-utgang	oppe
Tverrsnitt	15 mm ² 6 mm ²
Egnet for produsent (type)	Du finner enkelt den apparatadapteren som passer, med veiledningen som kan lastes ned.
Passer for samleskinnesystem	RiLineX RiLine60
Frekvensen til grunnsvingningen	50...60 Hz
Luftfuktighet (ikke kondenserende)	10...90 %
Passer for samleskinner	15 x 5/10 20 x 5/10 30 x 5/10
Driftstemperaturområde	-25 °C...55 °C
Lagringstemperaturområde	-25 °C...75 °C
Dimensjoner	Bredde: 108,7 mm Høyde: 251,4 mm Dybde: 62,8 mm
Pakkeenhet	1 stk.
Nettovekt	1,47 kg
Bruttovekt	1,473 kg
Tolltariffnummer	39269097
Produktbeskrivelse	RX CB apparatadapter 250 A, 3-polet, versjon: Universal Fix, kabelutgang oppe, B: 105 mm

Godkjenninger

Godkjenninger

Godkjenninger	UL + C-UL (listed)
Forklaringer	Samsvarserklæring PCF-declaration
