

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



IT 7030.950 LED-lyslist

Stat: 02.06.2026 (Kilde: rittal.com/no-no)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



IT 7030.950 - LED-lyslist for CMC III

For statusvisning i farger inne i et nettverks-/serverskap. Hvis det oppstår en feil, skifter lyslisten til den innstilte fargen.



Funksjoner

Art.nr	IT 7030.950
Produktbeskrivelse	For statusvisning i farger inne i et nettverks-/serverskap. Hvis det oppstår en feil, skifter lyslisten til den innstilte fargen.
Fordeler	Frittstående drift ved hjelp av direkte tilkobling av RGB-LED-lyslisten på en 24 V (DC)-nettdel Enkel montering med integrert magnetfeste
Virkemåte	Styring via CMC III Tilkobling via tre av de fire relétikoblingene til CMC III I/O-enheten Tilkobling via alarmreleet til prosesseringsenhet/-Compact med skifting av farge Direkte tilkobling på CMC III-nettdelen De tre tilkoblingsledningene til LED-lyslisten styrer de tre grunnfargene rød, grønn og blå. Hvis to eller tre farger legges på samtidig, er det mulig å få fram de respektive sekundærfargene. Sammenkobling med advarslene eller alarmene til sensorene skjer ved hjelp av oppgave-sammenkoblinger i CMC III-systemet.
Materiale	Aluminium Plast
Leveringsomfang	LED-lyslist inkl. magnetfeste Tilkoblingskabel 0,1 m Forlengelseskabel 2,4 m med fire forkonfeksjonerte pluggere for CMC III I/O-enhet

Funksjoner

Ballast	Bredspennings-EVG
Tilkoblingsmuligheter	Innmating via plugger Dørposisjonsbryter Gjennomgangskabler (oppbygging av lysrekker)
Lys	LEDs
Kapslingsklasse	I (jordingskabel)
Lys montasjetype	fastskruing
ved DC	1,1 A
Dimensjoner	Bredde: 18 mm Høyde: 1.830 mm Dybde: 24,2 mm
Stikkontakter	D, Schuko (type F, CEE 7/4)
Måledriftsspenning	24 V (DC)
Utførelse stikkontakt	D, Schuko (type F, CEE 7/4)
Pakkeenhet	1 stk.
Nettovekt	1 kg
Bruttovekt	1,28 kg
Tolltariffnummer	85311095
ETIM 9	EC000321
ECLASS 8.0	27189241
Produktbeskrivelse	VX IT CMC III RGB LED aluminiumslysstang