

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9677.180 NH-lastskillelist

Stat: 22.05.2026 (Kilde: rittal.com/no-no)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9677.180 - NH-lastskillelist med elektronisk sikringsovervåking (ESÜ)

3-polet, for skinneresystemer med 185 mm senteravstand.

Funksjoner

Art.nr	SV 9677.180
Utførelse	3-polet kan kobles
Virkemåte	Operatøruavhengig kobling via momentkoblingsmekanisme Sikkert skille av kontaktene ved hjelp av dobbeltbrudd
Materiale	polyamid Brannsikkerhet iht. UL 94-V0 Kontaktbaner: delvis forsølvet hardkobber
Farge	Chassis: RAL 7035 Deksel: RAL 7001 Håndtak: RAL 7016
For NH-størrelse	1
For skinneresystemer med senteravstand	185 mm
Effekt-utgang	nede
Tilkoblingsmåte (elektrisk)	Skrue M12
Installation type	Skruefeste
Polantall	3-polet
Måledriftsspenning	400 V, 3~
Merkestrøm maks.	250 A
Test specification	IEC/DIN EN 60 947-3 DIN EN 60 269-2 (sikringsinnsatser)
Dimensjoner	Bredde: 100 mm Høyde: 941 mm
Tilkobling av rundledere	6 - 240 mm ²

Funksjoner

Passer for samleskinner	Høyde: 10 mm
Pakkeenhet	1 stk.
Nettovekt	12,78 kg
Bruttovekt	13,14 kg
Kobberandel (kg / stk.)	2,758
Tolltariffnummer	85043129
ETIM 9	EC001040
ECLASS 8.0	27371401
Produktbeskrivelse	SV NH-lastskillelister gr. 1, 250 A, 690 V, 3-polet bolt M12, 185 mm effekt-utgang: nede skruefeste med elektronisk sikringsovervåking

Godkjenninger

Forklaringer	Samsvarserklæring Samsvarserklæring UK
--------------	---