

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7246.100 Adaptersett, 3 U

Stat: 22.05.2026 (Kilde: rittal.com/no-no)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7246.100 - Adaptersett, 3 U for skapbredde 800 mm

For montering av enkle 19" (482,6 mm)-komponenter hhv. som ekstra innbyggingsmulighet i den bakre delen av skapet.



Funksjoner

Art.nr	DK 7246.100
Utførelse	Montasjeposisjon midt på
Produktbeskrivelse	For montering av enkle 482,6 mm (19")-komponenter hhv. som ekstra innbyggingsmulighet i den bakre delen av skapet. Montasjenivået i adaptervinkelen kan justeres i dybden med 25-mm trinn med inntil 100 mm, slik at det også ved bruk av patch-paneler eller skjøtebokser blir nok plass til rangering. Feste på det innvendige montasjenivået til rammeprofilen eller en tilsvarende chassis i skapdybden.
Materiale	Stålplate
Farge	RAL 7035
Høydeenheter	3 HE
Monatsjemål	Installation depth for components: 482,6 mm Montasjebredde for komponenter: 19"
Pakkeenhet	2 stk.
Nettvekt	1,14 kg
Bruttovekt	1,304 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	5 kg CO2 eq (Cat B)
Merknad som gjelder PCF-klasse	Kategori B: PCF-verdi (Cradle-to-Gate) omtrentlig beregnet på grunnlag av produktets vekt og selvdeklart

Funksjoner

Tolltariffnummer	83024900
ETIM 9	EC002625
ECLASS 8.0	27189234
Produktbeskrivelse	DK Adaptersett, 3 HE, for B: 800 mm
