

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## DK 7246.100 Adaptersett, 3 U

Stat: 03.04.2026 (Kilde: [rittal.com/no-no](http://rittal.com/no-no))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 7246.100 - Adaptersett, 3 U for skapbredde 800 mm

For montering av enkle 19" (482,6 mm)-komponenter hhv. som ekstra innbyggingsmulighet i den bakre delen av skapet.



## Funksjoner

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| Art.nr                         | DK 7246.100   |
| Utførelse                      | Montasjeposisjon midt på  |
| Produktbeskrivelse             | For montering av enkle 482,6 mm (19")-komponenter hhv. som ekstra innbyggingsmulighet i den bakre delen av skapet.<br>Montasjenivået i adaptervinkelen kan justeres i dybden med 25-mm trinn med inntil 100 mm, slik at det også ved bruk av patch-paneler eller skjøtebokser blir nok plass til rangering. Feste på det innvendige montasjenivået til rammeprofilen eller en tilsvarende chassis i skapdybden. |
| Materiale                      | Stålplate   |
| Farge                          | RAL 7035  |
| Høydeenheter                   | 3 HE  |
| Monatsjemål                    | Installation depth for components: 482,6 mm<br>Montasjebredde for komponenter: 19"  |
| Pakkeenhet                     | 2 stk.  |
| Nettovekt                      | 1,14 kg   |
| Bruttovekt                     | 1,304 kg  |
| PCF/VE (Cradle-to-Gate)        | 5 kg CO2 eq (Cat B)   |
| Merknad som gjelder PCF-klasse | Kategori B: PCF-verdi (Cradle-to-Gate) omtrentlig beregnet på grunnlag av produktets vekt og selvdeklart  |

# Funksjoner

---

|                    |                                     |
|--------------------|-------------------------------------|
| Tolltariffnummer   | 83024900                            |
| ETIM 9             | EC002625                            |
| ECLASS 8.0         | 27189234                            |
| Produktbeskrivelse | DK Adaptersett, 3 HE, for B: 800 mm |

---