

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 9677.700 Apparataadapter

Stat: 28.05.2026 (Kilde: [rittal.com/no-no](http://rittal.com/no-no))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9677.700 - Apparatadapter klemmefeste

For effektbrytere av fabrikatene ABB, Eaton, Schneider Electric og Siemens. For skinnesystemer med 185 mm senteravstand.

## Funksjoner

Art.nr	SV 9677.700
Materiale	polyamid Brannsikkerhet iht. UL 94-V0
Farge	RAL 7035
For skinnesystemer med senteravstand	185 mm
Effekt-utgang	nede
Installation type	Klemmefeste
Polantall	3-polet
Driftsstrøm maks.	1 000 A
Måledriftsspenning	690 V, 3~
Henvisning	Effektutgang: Bryterutgang hhv. som ledning som henger fra koblingsapparatet Egnet for bruk av koblingsapparater med skruetilkobling foran Montering på samleskinnesystem med og uten avdekningsprofil mulig
Dimensjoner	Bredde: 300 mm Høyde: 652 mm
Passer for samleskinner	Høyde: 10 mm
Egnet for produsent (type)	ABB (XT6, XT7 – 800 A/1000 A) Eaton (NZM4 - 800 A/1000 A) Schneider Electric (NS - 800 A/1000 A) Siemens (3VA27 - 800 A/1000 A)
Pakkeenhet	1 stk.
Nettovekt	13,3 kg

## Funksjoner

---

Bruttovekt	15,28 kg
Kobberandel (kg / stk.)	7,745
Tolltariffnummer	85369095
ETIM 9	EC001531
ECLASS 8.0	27370304
Produktbeskrivelse	SV Apparatadapter, 1000 A, 690 V, 3-polet, 185 mm, klemmefeste

---

## Godkjenninger

---

Godkjenninger	UL + C-UL (listed)
Forklaringer	Samsvarserklæring Samsvarserklæring UK

---