

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## DK 7856.323 PSM-strømskinner

Stat: 04.04.2026 (Kilde: [rittal.com/no-no](http://rittal.com/no-no))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 7856.323 - PSM-strømskinner

En eller to innmatinger med en eller tre faser, redundans ved å skifte pluggretningen til pluggmodulen. Valgfritt med målemulighet i forbindelse med CMC-III-systemet.

## Funksjoner

Art.nr	DK 7856.323
Utførelse	Med 3 m tilkoblingskabel (pluggtype CEE/EN 60 309)
Produktbeskrivelse	Modulsystemet muliggjør enkel konfigurering av rackene ved hjelp av en vertikal bæreskinne med 1-/3-fas innmating. De forskjellige stikkontaktmodulene for å forsyne de aktive komponentene kan klikkes inn i bæreskinnen. Dette kan også gjøres under drift, da bæreprøfilen er berøringsbeskyttet.
Fordeler	Moduler kan ettertrustes under drift.
Tekniske data	Hver stikkontaktmodul berører en fase på bæreskinnen, avhengig av pluggretning til innmating eller redundant innmating. Avhengig av utførelse, 1-/3-fas oppbygging med en maks. strøm på 2 x (3 x 16 A/32 A). Redundant innmating 3-fas mulig. Den redundante strømkretsen er helt atskilt fra de 3 fasene til bæreskinnen. Modulene kan utstyres med en integrert overstrømbeskyttelse. På den måten blir kun den aktuelle modulen koblet ut ved for høy strøm. Resten av modulene fortsetter å være i drift.
Materiale	Aluminiumsprofil, natur eloksert
Lengde tilkoblingskabel	3 m
Tilkoblingsmåte (elektrisk)	CEE
Number RJ45 ports for sensor units max	6
Antall	1
Faser per innmating	3~
Merkestrøm (maks.)	32 A
Modul-pluggplasser (maks.)	6

# Funksjoner

---

Passer for	Kapslingstype: TS 8 TS IT VX IT Høyde: 2.000 mm
Driftstemperaturområde	5 °C...45 °C
Luftfuktighet (ikke kondenserende)	5...95 %
Lagringstemperaturområde	-20 °C...60 °C
Pakkeenhet	1 stk.
Nettovekt	6,284 kg
Bruttovekt	6,615 kg
Tolltariffnummer	85369001
ETIM 9	EC002762
ECLASS 8.0	27371306
Produktbeskrivelse	DK PSM-strømskinner, Modul-pluggplasser 6, 3~, 32 A, innmatinger: 1, for H: 2000 mm

---

# Godkjenninger

---

Godkjenninger	IEC CB VDE
---------------	---------------