

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9677.770 Apparatadapter

Stat: 22.05.2026 (Kilde: rittal.com/no-no)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9677.770 - Apparatadapter klemmefeste

For effektbrytere av fabrikatene ABB, Eaton, Schneider Electric og Siemens. For skinnesystemer med 185 mm senteravstand.

Funksjoner

Art.nr	SV 9677.770
Materiale	polyamid Brannsikkerhet iht. UL 94-V0
Farge	RAL 7035
Leveringsomfang	Tilkoblingsbånd
For skinnesystemer med senteravstand	185 mm
Effekt-utgang	nede
Installation type	Klemmefeste
Polantall	3-polet
Driftsstrøm maks.	630 A
Måledriftsspenning	690 V, 3~
Henvisning	Effektutgang: Bryterutgang hhv. som ledning som henger fra koblingsapparatet Egnet for bruk av koblingsapparater med skruetilkobling foran Montering på samleskinnesystem med og uten avdekningsprofil mulig
Dimensjoner	Bredde: 150 mm Høyde: 585 mm
Passer for samleskinner	Høyde: 10 mm
Egnet for produsent (type)	ABB (Tmax T5) Eaton (NZM3) Schneider Electric (NSX630) Siemens (3VA23, 3VA24, 3VL4)
Pakkeenhet	1 stk.

Funksjoner

Nettovekt	6,2 kg
Bruttovekt	6,629 kg
Kobberandel (kg / stk.)	3,754
Tolltariffnummer	85369095
ETIM 9	EC001531
ECLASS 8.0	27370304
Produktbeskrivelse	SV Apparatadapter, 630 A, 690 V, 3-polet, 185 mm klemmefeste

Godkjenninger

Godkjenninger	UL + C-UL (listed)
Forklaringer	Samsvarserklæring Samsvarserklæring UK
